

カールコードレス多機能電話機 「D-station32CC2」

多彩な機能、操作性と機動力に優れた多機能電話機!!



テンキー付ハンドセット

親機から離れていても、子機より発着信が可能



無線方式

デジタル無線方式(PHS)を採用し、高い音声品質を実現



その他の主な機能

固定キー

リリース、サービス、再呼、音声/クリア転送、ミュート/登録、保留、スピーカ。

♠(トーン)/電話帳

♠: 着信中に♠キーを押下するとリナー変更ができます。
電話帳: 電話帳操作ができます。

★録音端子

会話の内容などをテープレコーダーで録音できます。

★LCDコントラスト

8段階の明るさに調節できます。

★着信ランプ

電話の着信をランプでお知らせします。

【仕様】

項目	D-station32CC【FC776CC2】
電話機本体	
固定機能ボタン(上下キーは含む)	9
フリーアサインボタン数 ※1	23
ディスプレイ表示	漢字(10桁×2行)
録音端子 ※2	○
電子電話帳	50件
発信履歴	10件
着信履歴	10件
ボタンモジュール接続	OP
給電方式 ※3	PBX給電/ACアダプタ給電
壁掛け	×
ハンドセット(電話機)	
テンキー	ダイヤルボタン、開始ボタン、終了ボタン
アンテナ	内蔵型
着信ベル/着信ランプ機能	○
連続通話時間	約5時間
連続待受時間	約100時間
充電完了時間	約10時間
使用電池パック	リチウムイオン電池(DC 3.7V、420mAh)
寸法 幅×奥行×高さ(mm)	約54×193×60
質量(g)	約175
無線方式	PHS(RCR STD-28)準拠
消費電力	約3.5W以下
寸法 幅×奥行×高さ(mm)	約180×244×110
質量(g)	約880
使用温度/湿度範囲	0~+40°C/20~80%RH(結露無し)
保存温度/湿度範囲	-20~+60°C/5~90%RH(結露無し)
電話機本体カラー	ブルーイッシュホワイト

※1:フリーアサインボタンのうち、1つを自内線ボタンとして使用します。

※2:録音端子を利用される場合、必要に応じて当社製品のFC780RJ1(ステレオミニプラグケーブル、10本/1セット、電話機側L字タイプ 別途手配)をご使用ください。

※3:PBX給電時、PBXにより最大接続台数と線路長の制限があります。

OP:オプション

運用上の注意

- 本機はマルチチャネルアクセス(複数の電波利用する技術)によって傍受されにくくなっていますが、電波を利用しているため通常の手段を超えた方法によっては第三者が故意に通話内容を傍受する場合がございます。本装置には「スクランブル機能」(音声を特殊加工し電波送信することによって傍受による通話内容の漏洩を防ぐ機能)が有りますが、第三者が悪意をもって特殊手段を講じた場合には、盗聴を防ぐものではありません。この点については、併設した有線電話機を使うなど十分に配慮してお使い下さい。
- 電話機本体とハンドセット(受話器)間の通話可能範囲は、50m程度です。ただし周囲の条件によって通話距離は短くなります。また本体電話機とハンドセット(受話器)の間に金属やコンクリートの壁などがあると通話出来ない場合があります。
- 電話機の内部を改造することは法律で禁じられています。
- コードレスハンドセットは、充電が必要です。充電が切れた場合は通話不能となります。お使いにならないときは必ず本体電話機に戻し、充電してください。
- ハンドセット(受話器)に内蔵している充電用電池は通常1年間使用できますが、使用条件によって寿命が変わります。長時間充電してもすぐ充電容量がなくなる場合は新しい専用電池パックFC741BP5E(オプション)と交換してください。

設置上の注意

- 2台以上設置する場合は、電話機相互の電波干渉を避けるため、60cm以上離して設置して下さい。また、同一フロア(半径50m程度)に設置できる台数は40台以内です。
- 同時に通話できる台数は20台程度です。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ホコリ、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
 カールコードレス機器(多機能電話機)D-station32CC2の使用については、電波による医用電気機器などへの影響を防ぐために、次の事を守ってください。●医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電話機本体を設置しないでください。また、子機を持ち込まないでください。●植込み型心臓ペースメーカー装置の方は、装着部から22cm以上離して携行、使用してください。

上記システムの詳しい内容、説明、資料要求などは、下記へご用命ください。

お問い合わせ先

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター TEL : 03-3570-5944

受付時間: 平日9:00~12:00、13:00~17:00

(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)

※製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。