

FUJITSU

# WX01J B(F)

PHS電話機



PHS「WX01J B(F)」は、様々なビジネスシーンで利用可能な多彩な機能を持ち、使いやすさを追求したPHS電話機です。



## 【特長】

- ・多彩な内線サービス  
内線PHS端末としてIP-PBX※1の内線サービスを利用できます。
- ・大きく見やすい液晶ディスプレイ  
2.0インチのQVGAカラーLCD 液晶画面で見やすいディスプレイを搭載しています。
- ・連続待受時間 約660時間  
約660時間連続待ち受け可能なバッテリーを搭載しています。

※1：内線PHSとして利用可能なIP-PBX  
FUJITSU Network LEGEND-V、LEGEND-V S100  
FUJITSU Network IP Pathfinder RM10S SSM2

## IP-PBX連携機能

- ・ナースコール連携  
ナースコールモードでは既存の文字フォントが4倍角表示されます。
- ・事業所間ローミング
- ・高速ハンドオーバー

## PHS単体機能

- ・留守録/音声メモ/通話録音 (4件×16秒)
- ・電話帳 (1000件/3番号・3メール)
- ・リダイヤル/コールバック 30件

# WX01J B(F)

## 仕様

品名	WX01J B (F)	
電話機本体カラー	ホワイト	
フリーアサインボタン	1 (カスタムボタン)	
ディスプレイ表示	2.0インチ QVGAカラーLCD	
使用可能時間 (約h) ※1	待ち受け	約660時間
	連続通話	約8.5時間
充電時間 (約h)	約2.5時間	
使用電池パック	リチウムイオン電池 (DC3.7V、630mAh)	
電話帳登録件数	(3番号+3メール) × 1,000件	
発着信履歴	発信履歴30件/着信履歴30件	
留守録音	本体留守録、音声メモ、通話録音と共通で4件×16秒	
メール	ライトメール、Eメール	
セキュリティ機能	リモートロック、管理者ロック	
ナースコール連携	4倍角表示	
環境対応 ※2	RoHS対応	
防水	-	
アンテナ	引き出し型	
寸法 W×D×H (mm)	43×14×128	
重量 (g)	90	
動作環境条件	温度：0～40℃、湿度：35～85%RH (結露しないこと)	

※1:使用可能時間はお客様のご利用環境により異なります。

### <電池パックについて>

- ◆電池パックは消耗品です。寿命は約1年です。満充電にしても通話時間/待受時間が初期の半分程度に感じられる場合は早めの電池パック交換をお勧めします。
- ◆電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれ電池パックが膨れる場合がありますが、電池パック内の安全機構により、破裂・発火等の危険はありません。
- ◆電池パックは短時間の充電/放電を繰り返したり、高温になる場所で充電を行ったり保管したりすると膨れの進行を早めてしまいますので注意してください。

### ▲ 安全に関するご注意

ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

- ・水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- ・表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- ・デジタルコードレス電話機 (PHS電話機) の使用については、電波による医用電気機器などの影響を防ぐために、次のことを守ってください。
  - 1) 医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。
  - 2) 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型の心臓ペースメーカー/除細動器等を装着している方が居る可能性がありますので電源を切るようにしてください。
  - 3) 植込み型心臓ペースメーカー装置の方は、装着部から22cm以上離して携行、使用してください。

●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

## 富士通株式会社

富士通株式会社  
富士通テレフォニーコールセンター

TEL 03-3570-5944 受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00  
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)

EH0471-8 2022年1月