

WX01J B(F)

PHS電話機

PHS「WX01J B(F)」は、様々なビジネスシーンで利用可能な多彩な機能を持ち、使いやすさを追求したPHS電話機です。

【特長】

1. 多彩な内線サービス
内線PHS端末として接続装置の内線サービスを利用できます。※1
2. 大きく見やすい液晶ディスプレイ
2.0インチのQVGAカラーLCD 液晶画面で見やすいディスプレイを搭載しています。
3. 連続待受時間約660時間
約660時間連続待ち受け可能なバッテリーを搭載しています。

※1 接続可能なシステム

現行販売機種：ソフトウェアPBX 連携モジュールL/連携モジュール
増設対応機種：LEGEND-V、LEGEND-V S100

連携機能

- ・ナースコール連携 ※2
ナースコールモードでは既存の文字フォントが4倍角表示されます。
- ・事業所間ローミング
- ・高速ハンドオーバー

※2 連携可能なシステム：LEGEND-V、LEGEND-V S100

PHS単体機能

- ・留守録/音声メモ/通話録音（4件×16秒）
- ・電話帳（1000件/3番号・3メール）
- ・リダイヤル/コールバック30件



【仕様】

品名		WX01J B (F)
電話機本体カラー		ホワイト
フリーアサインボタン		1 (カスタムボタン)
ディスプレイ表示		2.0インチ QVGAカラーLCD
使用可能時間 (約h) ※1	待ち受け	約660時間
	連続通話	約8.5時間
充電時間 (約h)		約2.5時間
使用電池パック		リチウムイオン電池 (DC3.7V、630mAh)
電話帳登録件数		(3番号 + 3メール) × 1,000件
発着信履歴		発信履歴30件 / 着信履歴30件
留守録音		本体留守録、音声メモ、通話録音と共通で4件×16秒
メール		ライトメール、Eメール
セキュリティ機能		リモートロック、管理者ロック
ナースコール連携		4倍角表示
環境対応 ※2		RoHS対応
防水		-
アンテナ		引き出し型
寸法 W×D×H (mm)		43×14×128
重量 (g)		90
動作環境条件		温度：0～40℃、湿度：35～85%RH (結露しないこと)

※1:使用可能時間はお客様のご利用環境により異なります。

- <電池パックについて>
- ◆電池パックは消耗品です。寿命は約1年です。満充電にしても通話時間/待受時間が初期の半分程度に感じられる場合は早めの電池パック交換をお勧めします。
 - ◆電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれ電池パックが膨れる場合がありますが、電池パック内の安全機構により、破裂・発火等の危険はありません。
 - ◆電池パックは短時間の充電/放電を繰り返したり、高温になる場所で充電を行なったり保管したりすると膨れの進行を早めてしまいますので注意してください。

【安全に関するご注意】

ご使用の際は、「取扱説明書」よくお読みの上、正しくお使い下さい。

- ・水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
 - ・表示された正しい電源・電圧でお使いください。
 - ・デジタルコードレス電話機（PHS電話機）の使用については、電波による医用電気機器などの影響を防ぐために、次のことを守ってください。
- 1)医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。
 - 2)満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型の心臓ペースメーカー/除細動器等を装着している方が居る可能性がありますので電源を切るようにしてください。
 - 3)植込み型心臓ペースメーカー装置の方は、装着部から22cm以上離して携行、使用してください。

動画で見る
ソフトウェアPBX



公開HP
ソフトウェアPBX



公開HP
PHS[WX01J B(F)]



資料請求/
購入相談
Webフォーム



技術問合せ
Webフォーム



- ・記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
- ・本カタログ記載の仕様は、その後の改良により変更することがあります。
- ・本カタログの内容は、2025年8月現在のものです。

お問い合わせ先

エフサステクノロジーズ 株式会社
エフサステクノロジーズ テレフォニーコールセンター
TEL 03-3570-5944
受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)