

FUJITSU RFID・センサーソリューション カウンターセンサースリム

店舗・図書館などのカウンターへのRFID機器設置でお困りではないですか？

- リーダライタのサイズが大きいいため、カウンター周辺で設置できる場所が限られる...
- 電源コンセントが足りず、カウンター下がケーブルだらけになってしまう...
- POSレジのバーコード運用からの移行に手間がかかる...



「カウンターセンサースリム」なら

環境に応じたフレキシブルな設置を可能にします！



73% 薄くなった筐体

リーダライタとアンテナを一体化した筐体は、アンテナ分離型の当社従来製品に比べ大幅にサイズダウン。（業界最薄）

従来製品
40mm + 25mm
本体 アンテナ

本製品
17.5mm
本体(アンテナ内蔵)




USB 電源による接続

給電はUSBケーブルで行うため、専用電源は確保不要となり、シンプルな接続で配線の処理にも困りません。また、特定小電力タイプのため免許申請が不要。

POS 接続が容易

汎用PC接続ドライバ、OPOS接続用ドライバ※の提供により、バーコード運用からの移行が容易。 ※2019年予定



■ 利用シーン



図書館の貸出管理に



店舗商品の一括スキャンに



重要書類の紛失防止に

■ 主な仕様(従来製品との比較)

	新製品(TFU-RW811A) カウンターセンサースリム アンテナ一体型	従来製品(TFU-RW732A) カウンターセンサー アンテナ分離型
外形寸法	195×195×17.5mm	195×195×40mm(アンテナ含まず)
重量	約520g(ケーブル含む)	約1000g
上位インターフェース	USB2.0(Standard-A)	LAN／RS232C
動作温度	0～40℃	0～40℃
電源	USBバスパワー	ACアダプタ(100V)
周波数	916.8～922.2MHz	916.8～922.2MHz

- リーダライタの出す電波が近くの医療機器（植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器など）の作動に影響をあたえる可能性があります。ご利用にあたっては十分に注意を払ってください。
- 本製品の運用に関しまして、一般財団法人 日本自動認識システム協会(JAISA)の運用ガイドに記載されている医療機器への影響がある可能性を使用者等に知らせるようお願い致します。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

**Green Policy Innovation**

お問い合わせ先

富士通フロンテック株式会社

ビジネス企画推進本部 ビジネス推進統括部

デジタルフロント営業部

〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地

TEL042-377-0445 (平日9:00～17:00)

<http://www.frontech.fujitsu.com/>